




386201

Draaischak. 2-polig 25 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	25 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	2-polig uit

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja