



386201

**Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm<sup>2</sup> OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström 25 A

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Material**

Material Metall  
Plast

Behandling Obehandlad

**Identifiering**

Sammansättning Grundelement

**Anslutning**

Typ av montering Skruvmontering

**Dimensioner**

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

**Elektrisk ström**

Märkström 25 A

**Text**

Utförande Utan klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Brytare läge 2-polig från

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja