



47228982

**S.1/B.x - Schuko monob. obtur, creme**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	80,50 mm
Largura	80,50 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Ligaçao por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Berker S.x/B.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHs	Sim