




20342089

Термостат для підлоги, з датчиком, 16A/250В, пол.білизна, R.1/R.3

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Максимальний комутаційний струм	16 A

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
Номінальна напруга	230 V

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	10 - 50 °C
---------------------------------------	------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	47,20 mm

Обладнання

Перемикання різниці температур	1 K
--------------------------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes