




KXA10LH

Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	53,80 mm
Profondeur	10 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Matières

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui