




KXA10LH

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> fase, 57 A/1000 V, schroef**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 57 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 55 mm    |
| Breedte | 53,80 mm |
| Diepte  | 10 mm    |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Grijs          |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Connectiviteit**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |