




KXA10LH

Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/1000 V, schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	53,80 mm
Diepte	10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja