




20342045

Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Max. schakelstroom	16 A

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning	230 V

Voeding

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	10 - 50 °C
--------------------------------	------------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50,20 mm

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	1 K
Type thermostaat	Thermostaat voor vloerverwarming
Type sensor	Vloerverwarmingssonde

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Soort contact	1 maak
---------------	--------

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling	Verwarming
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
Opdruk	Met opdruk
Aftakpunt	Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja