



20342045

**Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker R.x, černá, lesk**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
Max. spínací proud	16 A

**Napětí**

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

**Napájení 230 V, záložní baterie 10 let**

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Nastavení**

Požadovaná komfortní teplota	10 - 50 °C
------------------------------	------------

**Materiál**

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

**Rozměry**

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50,20 mm

**Obrazovka**

S displejem	Ne
-------------	----

**Vybavení**

Rozdíl spínací teploty	1 K
Typ termostatu	Regulátor podlahového topení
Typ senzoru	Sonda podlahového vytápění

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Připojení**

Typ kontaktu	1S
--------------	----

**Přenos**

Typ řízení HVAC	Vytápění
-----------------	----------

**Podmínky použití**

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

**Texty**

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem
Spojka	Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

---

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano