



20342045

**Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

**Elektrisk ström**

Märkström	16 A
Max. omkopplingsström	16 A

**Spänning**

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

**Strömförsörjning**

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

**Inställningar**

Börvärde komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

**Material**

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	50,20 mm

**Skärm**

Med display	Nej
-------------	-----

**Utrustning**

Omkoppling av temperaturskillnad	1 K
Typ av termostat	Golvvärmesreglering
Typ av sensor	Givare för golvvärme

**Anslutning**

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Kompatibilitet**

Typ av HVAC-kontroll	Värme
----------------------	-------

**Användningsförhållanden**

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

**Text**

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
värme-cirkulation	Med returvärme
Präglad	Med tryck/prägling
Skarv	Med separat anslutning för nattsänkning

---

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja