




20342045

Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Max. omkopplingsström	16 A

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
Märkspänning	230 V

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	50,20 mm

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	1 K
Typ av termostat	Golvvärmesreglering
Typ av sensor	Givare för golvvärme

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kompatibilitet

Typ av HVAC-kontroll	Värme
----------------------	-------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
värmecirkulation	Med returvärme
Präglad	Med tryck/präglning
Skarv	Med separat anslutning för nattsänkning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja