




20342045

Термостат для підлоги, з датчиком, 16A/250В, чорний, R.1/R.3

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	10 - 50 °C
---------------------------------------	------------

Матеріали

Код RAL	9005
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	47,20 mm
---------	----------

Обладнання

Перемикання різниці температур	1 K
--------------------------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----