



HIC416A

Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	40 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W
-----------------------------------	----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------