



HW4E420FB

Disjoncteur Ouvert HW4 66kA 2000A 4P Fixe pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Montage fixe

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui