



20342035

Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	16 A
Max. corrente di commutazione	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	50,20 mm

Schermo

Con display	No
-------------	----

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	1 K
Tipo di termostato	Regolatore riscaldamento a pavimento
Tipo di sonda	Sonda riscaldamento a pavimento

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa
Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno
Piastra centrale	Con pezzo centrale Ø 58 mm

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì