



20342035

R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
Corrente máx. de comutação	16 A

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 50 °C
-----------------------------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50,20 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	1 K
Tipo de termóstato	Regulador de aquecimento de piso radiante
Tipo de sonda	Sonda de aquecimento de piso radiante

Conexão

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatização	Aquecimento
----------------------------------	-------------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Texto

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico
Impressão	Com gravação
Ligação	Com ligação separada para crepúsculo
Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim