



20342035

**Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, crna sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	16 A

**Napon**

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

**Napajanje**

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

**Postavke**

Zadana vrijednost komfor moda	10 - 50 °C
-------------------------------	------------

**Materijali**

Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika

**Dimenzije**

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50,20 mm

**Ekran**

Sa ekranom	Ne
------------	----

**Oprema**

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	1 K
Vrsta termostata	Regulator podnog grijanja
Vrsta sonde	Sonda za podno grijanje

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Veza**

Vrsta kontakata	1NO
-----------------	-----

**Kompatibilnost**

Vrsta kontrole HVAC-a	Grijanje
-----------------------	----------

**Uvjeti korištenja**

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

**Tekst**

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisk	Sa otiskom
Centralne ploče	Sa centralnom pločom Ø 58 mm
Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da