



20342035

## Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, crna sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Nazivni napon 230 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

#### Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 50 °C

#### Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,20 mm

#### Ekran

Sa ekranom Ne

#### Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 1 (unece.unit.KEL)

Vrsta termostata Regulator podnog grijanja

Vrsta sonde Bimetalno

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Veza

Vrsta kontakata 1NO

#### Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

#### Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

#### Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da