



20342035

Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, černá, lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Max. spínací proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 10 - 50 °C

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 50,20 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 1 K

Typ termostatu Regulátor podlahového topení

Typ senzoru Sonda podlahového vytápění

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1S

Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných příchytek

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Centrální díly S centrálním prvkem Ø 58 mm

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano