



20342079

Termost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	16 A
Max. corrente di commutazione	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
Tensione nominale	230 V

Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	50,20 mm

Schermo

Con display	No
-------------	----

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	1 K
Tipo di termostato	Regolatore riscaldamento a pavimento
Tipo di sonda	Sonda riscaldamento a pavimento

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa
Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si