



20342079

Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Nazivni napon 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 50 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,20 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 1 (unece.unit.KEL)

Vrsta termostata Regulator podnog grijanja

Vrsta sonde Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NO

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da