



HIC425G

**Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 160A**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 380 - 415 V |
|----------------------------------|-------------|

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 160 A |
|-----------------|-------|

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I <sub>cc</sub> met gl-gG-zekeringen | 100 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 105000 W |
|----------------------------------|----------|

**Architectuur**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Apparaattype | Vaste inbouw |
|--------------|--------------|

**Compatibiliteit**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Geschikt voor DIN-rail | Nee |
|------------------------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Geschikt voor verdeelbord | Ja |
|---------------------------|----|

**Installatie, montage**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Gemonteerd op | Montageplaat |
|---------------|--------------|