



HIC425G

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 380 - 415 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 160 A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG 100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1 105000 W

Architektura

Počet pólů 4

Typ konstrukce zařízení Kompletní přístroj v krytu

Přenos

Vhodné pro lišty DIN Ne

Vhodné pro rozvaděče Ano

Instalace, montáž

Montáž Montážní deska