



HIC425G

Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 160A

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

Elektrisk ström

Märkström 160 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 100 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 105000 W

Arkitektur

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

Kompatibilitet

Passar DIN-skena Nej

Lämplig för fördelningar Ja

Installation, montering

Montering Monteringsplatta