



HIC425G

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	160 A
-------------------	-------

Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA
--	--------

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	105000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
--------------------------	-----------------------

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Ні
-------------------------	----

Підходить для розподільчого щита	Так
----------------------------------	-----

Установлення, монтаж

Монтаж на	Монтажна панель
-----------	-----------------