



47803525

Combi WCD verh.aanr. + wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Afmetingen	147 x 76 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Mat

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met signaallamp	Nee
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja