



FWU42D

Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 96M, 657x565x115mm

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	703 mm
Širina	603 mm
Dubina	125 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Otpornost na udarce IK	IK09

##### Oprema

Broj sekcija u širinu	2
Broj otvora ploče	4

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

##### Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

##### Oprema

Broj redova	4
-------------	---

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----