



FWU42S

Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 96M

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	8
Кількість рядів щита	4
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	96
-------------------	----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

Розміри

Висота	703 mm
Ширина	603 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	652 mm
Вбудована ширина	560 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	24

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	4
---------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30

Безпека

Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	850 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----