



LFF4006059016

Ravni ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, prometna bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	57 mm
Mjerenje a	95 mm

##### Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

##### Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

##### Materijali

Materijal	Akilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

##### Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

##### Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

##### Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

##### Konfiguracija

Preklapanje	Da
-------------	----

##### Pogodno za

LF 40x60	
----------	--

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

#### Ilustracije / crteži

