




LFF4006059016

ΤΕΗΑΛΙΤ LFF/LFH ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	57 mm

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

Ρυθμίσεις

Εύρος γωνίας	90 - 90
--------------	---------

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Κατάλληλο για

LF 40x60 / LFH 40x60

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι