



19640001

**Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Impulsstroom 1,50 A

**Spanning**

Nominale spanning 24 V

**Uitvoering**

Bedieningselement Drukknop

Aantal polen 1

**Materiaal**

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlakte behandeling Verchroomd  
Onbehandeld

Transparant Nee

**Afmetingen**

Hoogte 23 mm

Breedte 23 mm

Diepte 23 mm

Inbouwdiepte 13 mm

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

Type drukkноп Enkele drukkноп

Met terugmeldcontact Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Maakcontact

Aansluitwijze Met steekklemmen