



19640001

Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	1,50 A
--------------	--------

Spanning

Nominale spanning	24 V
-------------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Drukknop
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Chroom
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlakte behandeling	Verchroomd Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	23 mm
Breedte	23 mm
Diepte	23 mm
Inbouwdiepte	13 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen