



19640001

Tryckknapp TS NO Kristall Krom OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	1,50 A
------------------------	--------

Spänning

Märkspänning	24 V
--------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryckknapp
---------------------	------------

Antal poler	1
-------------	---

Material

Färg	Krom
------	------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Material	Mässing
----------	---------

Behandling	Förkromad Obehandlad
------------	-------------------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Höjd	23 mm
------	-------

Bredd	23 mm
-------	-------

Djup	23 mm
------	-------

Inbyggnadsdjup	13 mm
----------------	-------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
--------------------	------------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	För skruvfästning
-----------	-------------------

Brytare läge	Slutande kontakt
--------------	------------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------