



19640001

Tryckknapp TS NO Kristall Krom OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	1,50 A
------------------------	--------

Spänning

Märkspänning	24 V
--------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryckknapp
Antal poler	1

Material

Färg	Krom
Ytbehandling	Blank
Material	Mässing
Behandling	Förkromad Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	23 mm
Bredd	23 mm
Djup	23 mm
Inbyggnadsdjup	13 mm

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Brytare läge	Slutande kontakt
Anslutningstyp	Med snabbanslutning