



FWU43S



FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	12
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	144
---------------	-----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	703 mm
Bredd	853 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	652 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	810 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja