




WXP4022

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 57mm, moon staklo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Mat
Materijal	Staklo

Dimenzije

Visina	144,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da