



WXP4014

**Okvir, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, moon staklo**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	4
Broj modula	8

**Materijali**

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Mat
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)

**Dimenzije**

Visina	87,70 mm
Širina	305 mm
Dubina	9,30 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da