



WXP4008

GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ENIAIO MOON GLASS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	8

Υλικά

Χρώμα	Moon glass
Κωδικός RAL	9016
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Γυαλί πολυανθρακικό (PC)

Διαστάσεις

Ύψος	87,70 mm
Πλάτος	235 mm
Βάθος	9,30 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια
---------------------------	-----------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι