



LFF6009049016

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 83 - 97

Rozměry

Výška 60 mm

Šířka 90 mm

Měření a 135 mm

Materiál

Materiál Bezhalogenový PC-ABS

Povrch Neošetřený

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 90 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne

Konfigurace

Překrývání Ano

Konektivita

Druh montáže Zacvakávací upevnění

Vhodné pro

LFF 60x90 / LFH 60x90

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

