



47903525



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Dimensioner	147 x 76 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Omkopplingsström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Material	Termoplast
Ytbehandling	Matt

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Petskyddad	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Utrustning

Med signallampa	Nej
Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	För vertikal montage
Avsäkring	Petskydd
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja