



LF6019047035

**Vnitřní roh kanálu LF/FB 60x190, sv. šedá**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

Typ příslušenství Tvarový díl

**Nastavení**

Úhlový rozsah 90 - 90

**Rozměry**

Výška 61 mm

Šířka 190 mm

Měření a 130 mm

**Materiál**

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Povrch Neošetřený

Barva Světle šedá

Kód RAL 7035

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK IK07

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 60 °C

**Vybavení**

S ochrannou fólií Ne

**Konfigurace**

Překrývání Ne

**Vhodné pro**

LF 60x190

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směnicí RoHS Ano

**Ilustrace a výkresy**

