



SPB013

Patroon fase 40kA voor SPB113

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continu bedrijfsspanning U _c volgens IEC61643-1	440 V
Spanningsbeveiliging U _p volgens IEC61643-1	1,35 kV
Beveiligingsniveau: U _p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau U _p L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

Elektrische Stroom

Nominale ontlaadstroom I _n 8/20μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontleding (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	IT TN TT
-------------	----------------

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja