



SPB013

Cartuccia 40kA T2 IT 440V

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1	440 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,35 kV
Livello di protezione dalla tensione U_p L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,50 kV
Livello di tensione U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	125 A
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Serie

Altezza	52,4 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	55,3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	IT TN TT
--------------	----------------

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si