



SPB013

Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, I_{max}=40kA

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon U _e	230 - 400 V
Kontinuirani radni napon U _C u skladu sa standardom IEC 61643-1	440 V
Razina naponske zaštite U _p prema standardu IEC 61643-1	1,35 kV
Razina naponske zaštite U _p L-PE/N-PE prema IEC 61643-11	1,50 kV
Razina naponske zaštite U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V
Vrsta napajanja	AC

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja I _{n 8 - 20 μs} L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)	125 A
Maks. pražnjenje (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimenzije

Visina	52,4 mm
Širina	17,5 mm
Dubina	55,3 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	IT TN TT
-------------	----------------

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T2
--------------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da