



SPB013

### Вставний модуль 40кА 440V для розрядників T2 IT

#### Технічні характеристики

##### Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

##### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Безперервна робоча напруга $U_c$ згідно з IEC 61643-1	440 V
Рівень захисту від напруги $U_p$ згідно з IEC 61643-1	1,35 kV
Рівень захисту від напруги $U_p$ L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11	1,50 kV
Рівень напруги $U_p$ L-N/PEN згідно з IEC 61643-11	1350 V
Тип напруги живлення	Змінний струм

##### Електричний струм

Номінальний розрядний струм $I_n$ 8-20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)	125 A
Максимальний розряд ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

##### Розміри

Висота	52,4 mm
Ширина	17,5 mm
Глибина	55,3 mm

##### Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

##### Конфігурація мережі

Тип мережі	IT TN TT
------------	----------------

##### Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T2
----------------------	----

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так