



122501

Bouton pour bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	20,50 mm
Largeur	26,50 mm
Profondeur	30 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui