



FWU33D

FW Rozdzielnica pusta 108M IP30 II kl p/t

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	553 mm
Szerokość	853 mm
Głębokość	125 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
Liczba otworów płyty kołnierzonej	6

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----