



459410



one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	2 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo końcowe
------------------	-----------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	5 - 2400 MHz
Technologia szerokopasmowa	5 - 2400 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść	4
--------------	---

Materiały

Materiał	Metal
----------	-------

Wymiary

Głębokość	27,20 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Odpowiednie dla HDTV
Napięcie	Przepuszczające napięcie stałe
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Płytką nośna/pierścieni nośny	Zewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak