



459410



## Tomada TV+FM+2xSAT, terminal

### Características técnicas

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

#### Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	2 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	2 dB

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada final
------------------------	--------------

#### Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
Tecnologia de banda larga	5 - 2400 MHz

#### Equipamento

Número de saídas	4
------------------	---

#### Materiais

Material	Metal
----------	-------

#### Dimensões

Profundidade	27,20 mm
Profundidade da montagem	40 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Textos

Função	Adequado para HDTV
Tensão	Condução de tensão CC
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Placa de suporte/aro de suporte	Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim