



459410



Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Försvaging

Dämpning vid 2150 MHz 2 dB

Dämpning vid 860 MHz 2 dB

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Änduttag

Frekvens

Frekvens bandbredd 5 - 2400 MHz

Bredbandsteknologi 5 - 2400 MHz

Utrustning

Antal utgångar 4

Material

Material Metall

Dimensioner

Djup 27,20 mm

Inbyggnadsdjup 40 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Text

Funktion Lämplig för HDTV

Spänning DC-spänningsförande

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Montageplatta/montagering De externa öljetter på stödringen går att bryta av för att passa rund design

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja